

Mode de raccordement

Lechler propose un certain nombre de possibilités de raccorder les têtes de lavage rotatives à une tuyauterie d'alimentation :

Taroudage

La plupart des buses possèdent un taroudage femelle afin d'être raccordé sur la partie fileté mâle du tube.




Slip-on

Le raccordement de type Slip-on, sans filetage, est souvent préféré pour les applications sanitaires. Le tube est alors ajusté à l'endroit de la buse et maintenu par une goupille.



Tri-Clamp

Les raccords Tri-Clamp sont souvent utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Nous pouvons fournir certaines têtes de lavage avec un adaptateur compatible.



A souder

Pratiquement toutes les têtes de lavage peuvent être fournies en version à souder. Ce raccord est particulièrement bien adapté aux applications où le respect de l'hygiène est nécessaire. Merci de nous contacter pour plus de détails.

